

MANUAL DO USUÁRIO

Lupa Luminária

Articulada de Mesa - Modelo 9005LED



PRODUTO IMPORTADO POR:
Multivisi Comércio e Importação Eireli-ME.
Rua: Floriano Peixoto, 1713 - Loja 41
NSa. Aparecida - 38400-700 - Uberlândia | MG
CNPJ: 10.409.455/0001-19
SAC: sac@multivisi.com.br
(34) 3257-0800 | (34) 3257-0835
FABRICADO NA CHINA



APRESENTAÇÃO

Obrigado por adquirir nossa Lupa Luminária. Esse equipamento é ideal para trabalhos precisos em casa, no escritório, oficinas, bem como para vários outros importantes locais de trabalho. Antes de utilizar a Lupa Luminária, por favor leia as instruções abaixo:

1. Parâmetros Técnicos

- 1.1) Tamanho da lente:** 5"(127mm)
1.2) Dioptria da lente: 5D
1.3) Voltagem: 110-240V ~60Hz
1.4) Potência: 14W (60 peças LED SMD)

2. Como Utilizar

Fixe o suporte à borda de qualquer superfície horizontal de sua escolha. Insira a haste inferior do braço no orifício no suporte. Conecte à lupa luminária.

3. Dicas importantes para um uso seguro

- 3.1)** Somente para uso interno.
- 3.2)** Temperatura ambiente: -5°C ~ 40°C.
- 3.3)** Umidade: ≤95%.
- 3.4)** Nunca desmonte a lupa luminária, a menos que você seja um técnico qualificado.
- 3.5)** O plug deve ser desconectado durante a manutenção da lupa luminária.

4. Observações



NOTA:

Se o cabo flexível externo desta luminária estiver danificado, deve ser substituído exclusivamente pelo fabricante ou pelo seu agente de serviço, a fim de evitar outros danos.

ANOTAÇÕES

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.